

DZF 系列真空干燥箱

产品用途:

上海五相仪器真空干燥箱适用于化工行业、电子行业、制药、医疗卫生、生物化学等研究应用领域作粉末干燥、烘培、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用,能够向内部充入惰性气体,特别适用于易氧化、易分解物质、干燥热敏性和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

- 1、采用数显微电脑温度控制器,控制精确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
- 2、具有定时功能、控温保护功能。
- 3、DZF-6090 和 DZF-6210 每层搁板独立控温。
- 4、可选配智能型可编程序液晶控制器(有十段、十五段、三十段可供选择)。

真空干燥箱箱体材质:

- 1、内胆采用不锈钢板氩弧焊接制作而成。
- 2、外壳采用优质钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
- 3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
- 4、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
- 5、已配连接真空泵专用接口。
- 6、DZF-6090 和 DZF-6210 已配真空泵,其余型号均选购真空泵。

真空干燥箱技术参数:

| 项目 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | | 380V50HZ/16A |
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | | | | |
| 真空度 | ≤133Pa | | | | |
| 输入功率 | 600W | 1200W | 1400W | 2200W | 3200W |
| 工作室尺寸 A×B×C(mm) | 320×320× 300 | 415×370× 350 | 450×455×450 | 560×600×640 | 630*810*845 |
| 外形尺寸 D×E×F(mm) | 615×450× 495 | 720×500× 545 | 760×590×1085 | 880×740×1270 | 1070*950*1600 |
| 载物托架(标配) | 外加热、2块网板可抽取 | | 内加热、2块隔板 不可抽取 | 内加热、3块隔板 不可抽取 | 内加热、4块隔板 不可抽取 |
| 内胆材质 | 不锈钢 | | | | |
| 定时范围 | 1~9999min | | | | |
| 净重 | 35 | 64 | 130 | 230 | 380 |
| 毛重(大约) | 45 | 72 | 173 | 295 | 450 |
| *除 6090、6210、6500 系列配真空泵,其余型号均选配真空泵。 | | | | | |